



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	700 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	70 mm
Diametrul găurii Axă	17 mm
Lungime butuc	75 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Tip rulment	6303
Tip etanșare	B
Potrivit pentru	jungheinrich_mic

