

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktu

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,4 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Pasūtījuma numurs 00005569
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

