


# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Verloop           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Zwenkwiel  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 310 kg     |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 150 mm     |
| Totale breedte               | 128 mm     |
| Totaal gewicht               | 8,45 kg    |

## VORK

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Offset          | 32 mm  |
| Zwenk radius    | 90 mm  |
| Uitzwenking     | 180 mm |
| Diameter koepel | 112 mm |

## WIEL

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Lager            | Onbewerkte naaf |
| Diameter         | 100 mm          |
| Breedte Loopvlak | 30 mm           |
| Breedte wielkern | 30 mm           |

## BEVESTIGING

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Lengte plaat                       | 112 mm |
| Breedte plaat                      | 112 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 92 mm  |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 92 mm  |
| Diameter bevestigingsgat           | 9 mm   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Bestelnummer 00800106

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

