

GALEA STAINLESS

5080PJC125P30-12

EAN 4031582395723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	66 mm
Poids global	0,521 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102,5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Diamètre du dôme	59 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	12 mm

GALEA STAINLESS

5080PJC125P30-12

EAN 4031582395723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

