

P10-40X20 / 8

EAN 4031582338102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Accessorio
Tipo di alloggiamento	Accessorio
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Altezza totale	8 mm
Peso complessivo	0,026 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Piastra a "U"
Lunghezza della piastra	40 mm
Larghezza della piastra	20 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	32 mm
Larghezza foro piastra (massima)	32 mm
Diametro del foro della piastra	4 mm