

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Número de comanda 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●○○○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 250 °C

Alçada total 108 mm

Àmplia general 75 mm

Pes total 0,72 kg

RODA

Material corporal El termocontes de Plàstic, resistent a la calor

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Sec amb Bush

Eix Estirada de nou

Roda de color Negre

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 35 mm

Corporació ample 35 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 90 Shore D

SUPORT

Material Inoxidable, pesat

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 44,5 mm

Scio de giro 84,5 mm

Sterferencia de giro 169 mm

Dome Dictel 75 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 105 mm

Placa ampla 85 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 77 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 60 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 77 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 80 mm

Placa de diàmetre 9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Número de comanda 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

