

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326
Bestelnummer 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	35 mm
Totaal gewicht	0,109 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	27 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	55 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	38,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	44 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	38,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	44 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326
Bestelnummer 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

