

MONO

A025PJ050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	72 mm
Totaal gewicht	0,78 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)
Offset	25 mm
Zwenk radius	71,8 mm
Draaicirkel	143,6 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

