PURETECH

PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582429749

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582429749

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

