

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Objednávací číslo 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,156 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	34,9 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Objednací číslo 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

