

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891
Bestelnummer 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	134 °C
Totaal gewicht	0,084 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
Wielkleur	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	31,8 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	80 Shore D

BEHUIZING

Roestvrij	✓
-----------	---

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891
Bestelnummer 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

