

## GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea stainless                                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                         |
| Нержавеющая сталь                  | ✓                                              |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 162 mm                                         |
| Общая ширина                       | 66 mm                                          |
| Общий вес                          | 0,693 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                                        |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                              |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                    |
| Диаметр                 | 125 mm                                              |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                               |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал              | Полиамид                                        |
| Форма Вилы            | Закртыо                                         |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                                           |
| Радиус поворота       | 129 mm                                          |
| Поворотное соединение | 258 mm                                          |
| Диаметр купола        | 59 mm                                           |

## ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

# GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

