

ALPHA

3478UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582306842
 订单号 00039102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.626 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3478UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582306842
订单号 00039102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

