

## LUMINA

AA25PJ1050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Lumina                                    |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры        |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 40 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 80 kg                                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 56 mm                                     |
| Общая ширина                       | 55 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,07 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полипропилен                                  |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                          |
| Цвет                  | Черный графит (RAL9011)                       |
| Офсет (Смещение)      | 20 mm                                         |
| Радиус поворота       | 62 mm                                         |
| Поворотное соединение | 124 mm                                        |
| Диаметр купола        | 0 mm                                          |

## КОЛЕСО

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                              |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                    |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой   |
| Ось                     | Заклепки                                  |
| Цвет Протектор          | Серый цвет дорожного движения А (RAL7042) |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)                   |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                         |
| Диаметр                 | 50 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 10 mm                                     |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                      |
| Длина хаба              | 0 mm                                      |
| Ширина тела             | 10 mm                                     |
| Твердость Протектор (А) | 87 Береговая А                            |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга В10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm                            |

# LUMINA

AA25PJ050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Номер заказа 00073762

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

