

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Anika
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	67 mm
Totale breedte	39,5 mm
Totaal gewicht	0,075 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	11 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Offset	20 mm
Zwenk radius	55,4 mm
Draaicirkel	110 mm
Diameter koepel	18 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Interzum
Award