

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Objednáací číslo 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stora
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	153 mm
Stavební výška	74 mm
Celková hmotnost	0,724 kg

KOLO

Materiál středu	Vstříknuty polyuretanu
Materiál běhounu	Dvojitě příruby s Dráhy
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (D)	59 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Speciální funkce
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	102,5 mm
Průměr otáčení	205 mm
Poloměr otáčení	65 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

DALŠÍ INFORMACE

Navrženo pro následující Velikost palety: Šířka běhounu přibližně 2,75 mm, Šířka rýhy přibližně 5,7 mm, Hloubka rýhy: > 10 mm.

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455
Objednáací číslo 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

