

INTEGRAL TWIN

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	125 kg
Kravnesība pie 4 km/h	125 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	375 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	150 mm
Kopējais platums	63 mm
Kopējais svars	1,16 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	37,5 mm
Pagrieziena rādiuss	103 mm
Grozāms savienojums	206 mm
Kupola diametrs	61,5 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	12 mm
Korpusa platums	12 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	96 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4

«German
Design»
balva«Red
Dot»
dizaina
balva

INTEGRAL TWIN

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302547

Pasūtījuma numurs 00032918
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

