

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea low height
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais platums	73 mm
Kopējais svars	0,25 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	41 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	8 mm

Vācijas
dizaineru
klubsInterzum
balvaproduct
design
award«IF
Design»
balva

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035

Pasūtījuma numurs 00079778
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

