

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689  
Objednávací číslo 00036175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opatřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha stainless                |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                         |
| Elektrické vodivé           | ✓                              |
| Nerezové                    | ✓                              |
| Statická Nosnost            | 300 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 128 mm                         |
| Stavební výška              | 75 mm                          |
| Celková hmotnost            | 0,952 kg                       |

## KOLO

|                    |   |
|--------------------|---|
| Materiál středu    | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové        |
| Osa kola           | Šroub s maticí                            |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (podobný RAL7001)           |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém                     |
| Průměr             | 100 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 34 mm                                     |
| Šířka středu kola  | 34 mm                                     |
| Tvrdość Běhoun (A) | 92 Obuv A                                 |
| Tvrdość Běhoun (D) | 42 Shore D                                |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Nerezové ocel        |
| Vyosení         | 41 mm                |
| Poloměr otáčení | 123 mm               |
| Průměr otáčení  | 246 mm               |
| Poloměr otáčení | 75 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689  
Objednáací číslo 00036175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00100P62-neu

