

# PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tread hardness                          | moale                       |
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru        |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Jet negru (similar RAL9005) |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 300 mm                      |
| Benză de rulare                         | 85 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 30 mm                       |
| Lungime butuc                           | 90 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 85 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A               |

## PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○   |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ●   |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○   |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Puretech                  |
| Tip                               | Roată                     |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 960 kg                    |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg                    |
| Conductiv electric                | Nu                        |
| Inoxidabil                        | Nu                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 1600 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                     |
| Greutate totală                   | 9,8 kg                    |

# PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90


EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.