INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# PURETECH

## FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538




Imaginea poate fi diferită de produsul original

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Tread hardness | moale |
| Material pentru corp | Fontă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 300 mm |
| Benză de rulare | 85 mm |
| Diametrul găurii Axă | 30 mm |
| Lungime butuc | 90 mm |
| Lățimea corpului | 85 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A |

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●○○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●● |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 960 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 9,8 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

## FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896

**Desene ale produsului**



# PURETECH

## FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896

