

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Número de comanda 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 250 kg

Tracidad de carga estàtica 500 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 155 mm

Àmplia general 85 mm

Pes total 0,79 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Número de comanda 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

