

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	310 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	150 mm
Larghezza complessiva	118 mm
Peso complessivo	6,66 kg

SUPPORTO

Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	84 mm
Ingombro di piroettamento	168 mm
Diametro cuffia superiore	104 mm

RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	112 mm
Larghezza della piastra	112 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	92 mm
Larghezza foro piastra (massima)	92 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numero d'ordine 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

