

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Rendelési szám 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea low height
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,45 kg
Teljes szélesség	73 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	32 mm
Körbeforgás	176 mm
Kupola átmérője	41 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Alkalmas	60_c_storage_temperature

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT




5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Rendelési szám 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award