

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	28 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,22 kg

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

