

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Stylea                             |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                              |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 57 mm                              |
| Ancho total                   | 37 mm                              |
| Peso total                    | 0,65 kg                            |

ARO

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo              | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                         | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                              | Remachado                                  |
| Protectores de hilo              | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                         | 55 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura       | 11 mm                                      |

SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 64 mm                        |
| Interferencia de giro    | 128 mm                       |
| Diámetro del domo        | 18 mm                        |

AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

# STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

