

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	115 mm
Lățime totală	90 mm
Greutate totală	3,06 kg

FURCA

Offset	35 mm
Raza de pivotare	75 mm
Interferență pivotantă	150 mm
Diametru cupolă	72 mm

ROATĂ

Material al benzii de rulare	Flanșă dublă cu șine
Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	75 mm
Benză de rulare	23 mm
Lățimea corpului	23 mm

RACORD

Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	100 mm
Lungime orificiu placă (minim)	78 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	64 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	78 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	64 mm
Diametru orificiu placă	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

