

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 9,043 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Колесо з фланцем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Коло отвору	112 mm
Діаметр отвору для кріплення	15 mm
Підходить для	komatsu

ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість монтажних отворів 5
Болт

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

