

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Aviana
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	102 mm
Celková šířka	69 mm
Celková hmotnost	0,374 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko Nerezové
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Stříbrně šedá (RAL7001)
Offset	28 mm
Radius otočení	68,5 mm
Otočné rušení	137 mm
Průměr otočné kamery	54 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková deska s brzdovými prvky
Délka dlahy	70 mm
Šířka desky	55 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	51 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	41 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	51 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	57 mm
Průměr otvoru dlahy	5,5 mm



Ocenění Red
Dot
Design
Award



Německá cena
za
Design

TECHNICKÉ VÝKRESY

