

## AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Aviana
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	102 mm
Stavební výška	69 mm
Celková hmotnost	0,374 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko Nerezové
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	28 mm
Poloměr otáčení	68,5 mm
Průměr otáčení	137 mm
Poloměr otáčení	54 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková deska s brzdovými prvky
Délka plotny	70 mm
Šířka plotny	55 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	51 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	41 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	51 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	57 mm
Průměr otvoru plotny	5,5 mm



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award



Německá cena  
za  
Design

# AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award



Německá cena  
za  
Design