

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Maxtech                       |
| Tipo                          | Aro                           |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 50 kg                         |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 100 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                         |
| Peso total                    | 0.07 kg                       |

ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                  |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado     |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)    |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas    |
| Diámetro                           | 50 mm                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                      |
| Diámetro del agujero del Eje       | 6 mm                       |
| Longitud del cubo                  | 22 mm                      |
| Anchura del cuerpo                 | 20 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                 |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                 |

# MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de pedido 00008698  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

