

# ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                    |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 128 mm                             |
| Poids                           | 0,827 kg                           |

## ROUE

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                                     |
| Bandage               | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, étanche      |
| Axe                   | axe de roue boulonné                          |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                |
| Diamètre              | 100 mm                                        |
| Largeur du bandage    | 34 mm                                         |
| Dureté du bandage (A) | 64 Shore A                                    |

## CHAPE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape       | Galbée                         |
| Pivot                   | Double rangée de billes,       |
| Déport                  | 41 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm                         |
| Inoxydable              | ✓                              |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm        |

# ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

