



CHAPE

Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	37 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm
Diamètre du dôme	15.2 mm

ROUE

Diamètre	35 mm
Largeur du bandage	12 mm
Largeur du corps de roue	12 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0.05 kg

