



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	20 kg
Capacidad de carga estática	40 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	39 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0,022 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	35 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	33 mm
Interferencia de giro	67 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	8 mm

LUMINA

A520POI035L51-8

EAN 4031582439212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

