PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	68 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,1 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	77 mm
Udfaldsdiameter	154 mm
Dome-diameter	23 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Hjul farve	Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Bestillingsnummer 00074553

Produkttegninger

