

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	440 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	190 mm
Largura geral	128 mm
Peso geral	11,85 kg

SUPORTE

Offset	33 mm
Raio giratório	100 mm
Interferência giratória	200 mm
Diâmetro do dome	128 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	35 mm
Largura do corpo	35 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	145 mm
Largura da placa	145 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	120 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Número de encomenda 00800110

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

