

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numărul de comandă 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	2,341 kg

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numărul de comandă 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

