

## KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ○ ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                                            |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda,<br>Přední strana kola |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka                          |
| Nosnost 4 km/h              | 840 kg                                                |
| Nosnost 6 km/h              | 700 kg                                                |
| Elektrické vodivé           | Ne                                                    |
| Nerezové                    | Ne                                                    |
| Statická Nosnost            | 1680 kg                                               |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                                                |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                                 |
| Celková výška               | 170 mm                                                |

## UCHYCENÍ

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiál pouzdra   | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice       | Široký, Vyztužené                |
| Otočné ložisko     | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Vyosení            | 48 mm                            |
| Průměr otáčení     | 221 mm                           |
| Lubrication nipple | 1                                |

## KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, těžký        |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko            | Ložisko                |
| Osa kola           | Šroub s maticí         |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra            |
| Průměr             | 125 mm                 |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D             |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Objednací číslo 00838864  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

