PRODUCTINFORMATIE

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Bestelnummer 00802704



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Bokwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	2160 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	3600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	305 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	13,64 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisiekogellager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Lubrication nipple	1

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	140 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Bestelnummer 00802704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



