

# AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Número de comanda 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 70 kg

Conducció elèctrica ✓

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 69 mm

Pes total 0,207 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè, conductor elèctric

Material de la banda de rodadura Goma termoplàstic, conductor elèctric

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 19 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Placa d'acer, mitjà

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Desplaçament 25 mm

Scio de giro 53 mm

Sterferencia de giro 106 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

# AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Número de comanda 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

