

GALEA STAINLESS

5087YGC100R05-22X40

EAN 4031582355796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	✓
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	139 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	22 mm
Дължина на Болт	40 mm

GALEA STAINLESS

5087YGC100R05-22X40

EAN 4031582355796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

