

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Ultratech Polyurethane, Fos   |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 200 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                         |
| Longitud del cub                    | 60 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Nom del producte           | Ultratech plus |
| Tipus                      | Aro            |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg         |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg         |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg        |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C         |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C          |
| Pes total                  | 1,3 kg         |

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

