**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# DURATECH HEAT

## WOO075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●● |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Duratech heat |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 75 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 200 °C |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm |
| Длина хаба | 26,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH