

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Forma
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Обвантажопідйомність 3 км/год	135 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-18 °C
Діапазон температур (максимальний)	120 °C
Загальна висота	176 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	60 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	57 mm
Радіус повороту	137 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	92 mm
Ширина тарілки	64 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	73 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	43 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	45 mm
Діаметр отвору планшета	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

