

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Номер замовлення 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○○○○○
Шум руху	○○○○○
Атритація	○○○○○
Стійкість до корозії	○○○○○

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	310 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	150 mm
Загальна ширина	131 mm
Загальна вага	7,01 kg

### КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

### КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	91 mm
Поворотне з'єднання	182 mm
Діаметр ковпачка	104 mm

### ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Номер замовлення 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

