

PURETECH AIR

DQP260X85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil pavé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Poids	1,565 kg

PURETECH AIR

DQP260X85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

