

STEM

B40 - 11x20 / 10

EAN 4031582418002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlip synthétique et col
Diamètre de la tige	11 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	120 kg
Hauteur	4,5 mm
Poids	0,04 kg