

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Émission de CO2 (portée 3)	0.99
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	36.5 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Numéro de commande 10010291
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

