

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.55 kg

支架

外壳材料	不锈钢，中号
支架形状	宽
颜色	不锈钢
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	46.5 mm
上板孔长度（最大）	51.5 mm
上板孔宽度（最小）	56 mm
上板孔宽度（最大）	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm
提示	板的长侧偏离轨道 90°。

