

COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	65 mm
Peso complessivo	0,143 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Rivettato
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	21 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	67 mm
Larghezza della piastra	48 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	55 mm
Larghezza foro piastra (massima)	30 mm
Diametro del foro della piastra	6 mm